


ALCFace アルコフェイス メンテナンスも簡単!! センサーモジュールを交換するだけ。



仕様	
検 知 方 式	燃料電池センサー
セ ン サ ー 寿 命	センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20,000回*の測定に相当)になるまで(どちらか早い方)
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.050~1.000mg/L 0.001mg/L単位 0.050mg/L未満は0.000mg/L表示
電 源	DC12V AC アダプター
使用温度範囲	5~35℃
保管温度範囲	0~40℃(結露なきこと)
寸 法	約 幅271×高さ124×奥行184mm
質 量	約1.3kg(センサーモジュール含む)
主 な 材 質	ABS、PMMA、PP(マウスピース)、PVC
生 産 国	日本
付 属 品	取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚

※デザインおよび仕様は予告なく変更する場合があります。
 ※0.050mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用回数が少なくなります。
 ※ACアダプターや専用マウスピース、専用プリンター用ロール紙、点検キットはオプション品として購入できますので、サンコーテクノ株式会社までご連絡ください。

安心して喜らせる豊かな街づくりを目指して…

お問い合わせ


ホクリク総業株式会社
 〒959-1141 新潟県三条市今井1042番地
 TEL 0256-33-0771(代) FAX 0256-35-7172

FUTUREX EMPATHY
 「管理」から「守る」へ…未来につなぐ

サンコーテクノ株式会社
 〒270-0107 千葉県流山市西深井1028-14
 ホームページ URL <http://st-alc.com/>
 0120-071-735 FAX 04-7155-6325



SANKO



社員番号: _____
 氏 名: _____
 測定日時: 2019/07/03 11:52:06
 勤務状態: 出
 結 果: 0.000mg/L

サイン

吹けば顔が写る検知器

アルコール検知器協議会
 認定番号 JB10001-27

アルコール検知器協議会が認定する「認定機器(外部検定)」として呼気アルコール検知器「ALCFace ST-2000」が登録されました。

業務用呼気アルコール検知器 **ST-2000**
 らくらく設置、簡単操作。顔写真自動撮影で本人確認。

ALCFace
 アルコフェイス





1

らくらく設置

コンセントを入れる



2

簡単操作


ボタンを押す

音声ガイダンスに従って息を吹き込みます。



3

顔写真自動撮影

顔写真+測定結果
自動プリントアウト


※レッドは発売記念限定色となります。
※ディスプレイ、プリントはイメージです。

高精度センサーを搭載



アルコール検知器の精度を決める心臓部に燃料電池式センサーを搭載。呼気に含まれるアルコール以外のガスには反応しにくく業務に安心して使える精度を実現。また、独自の技術により検出スピードも早めた仕様です。

顔写真を自動撮影して本人確認



本体に内蔵されたカメラがハーフミラーに映った測定者の顔を自動撮影。測定後は顔写真付きの測定結果がプリントアウトされるため、本人確認に役立ちます。

誰にでも使える直感的な操作性



面倒な事前登録やID入力は一切不要。勤務状態にあわせて、本体の「出」「帰」ボタンを押してマウスピースに息を吹き込むだけで測定完了。また、測定時には見やすいフルセグ液晶と音声ガイダンスでアルコフェイスがお客様をサポートします。

機能美に徹したシンプルデザイン



毎日快適にご使用いただくために最良のデザインを研究し、無駄な装飾を一切省き、見た目だけでなくデザイン自体に機能を持たせました。

アルコフェイスが徹底的に追求した4つのこだわり